

E11352




Kabel koneksi

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC306

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.6 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

