


E11364



Kabel koneksi

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



| Aplikasi                   |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fitur khusus               | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
| Bebas dari silikon         | ya                                                      |
| Data kelistrikan           |                                                         |
| Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC / < 75 DC                                       |
| Kelas perlindungan         | III                                                     |
| Total beban arus maks. [A] | 3                                                       |
| Kondisi pengoperasian      |                                                         |
| Suhu sekitar [°C]          | -25...80                                                |
| Perlindungan               | IP 68                                                   |
| Data teknis                |                                                         |
| Material                   | PUR                                                     |
| Material bodi detakan      | PUR                                                     |
| Material mur               | kuningan, berlapis nikel                                |
| Keterangan                 |                                                         |
| Jumlah paket               | 1 buah                                                  |



## Kabel koneksi

VDOAF040MSS0005H04STGF040MSS

### Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm



### Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.4 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0.1 mm )

### Koneksi



### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

