


E11384



Kabel koneksi

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip




Aplikasi	
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 60 AC / < 75 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	3
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 68
Data teknis	
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah

Kabel koneksi

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...0.7 Nm

