


E12400



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080VAS0015E08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks.	[A]	2

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...100
Perlindungan		IP 68; IP 69K

Data teknis

Berat	[g]	929
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 46
Material		PVC
Material bodi detakan		PVC
Material mur		baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080VAS0015E08

Koneksi listrik

Kabel: 15 m, PVC, oranye, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

warna sesuai DIN
EN 60947-5-2

Warna core :

BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
OG =	oranye
VT =	ungu
WH =	putih