

# E12404



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080MSS0010K08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.  
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



| Aplikasi               |      |                          |
|------------------------|------|--------------------------|
| Fitur khusus           |      | Kabel berpelindung       |
| Data kelistrikan       |      |                          |
| Tegangan pengoperasian | [V]  | < 30 AC / < 36 DC        |
| Kelas perlindungan     |      | III                      |
| Total beban arus maks. | [A]  | 2                        |
| Kondisi pengoperasian  |      |                          |
| Suhu sekitar           | [°C] | -25...90                 |
| Perlindungan           |      | IP 67                    |
| Data teknis            |      |                          |
| Berat                  | [g]  | 731.8                    |
| Dimensi                | [mm] | 15 x 15 x 43             |
| Material               |      | TPU                      |
| Material bodi detakan  |      | TPU                      |
| Material mur           |      | kuningan, berlapis nikel |
| Keterangan             |      |                          |
| Jumlah paket           |      | 1 buah                   |



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGH080MSS0010K08

### Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, hitam, berpelindung; 8 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 1...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



### Koneksi



warna sesuai DIN EN 60947-5-2

Warna core :

|          |            |
|----------|------------|
| BK =     | hitam      |
| BN =     | coklat     |
| BU =     | biru       |
| GY =     | abu-abu    |
| PK =     | merah muda |
| OG =     | oranye     |
| VT =     | ungu       |
| WH =     | putih      |
| screen = | penutup    |