


Kabel koneksi

VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik

Desain

kabel daya, Dengan kode T

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 60 DC

Total beban arus maks.

[A]

12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...85

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

563.2

Dimensi

[mm]

15.4 x 15.4 x 54.8

Material

PUR

Material bodi detakan

PUR

Material mur

seng tuang, berlapis nikel

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel

min. 10 x diameter kabel

radius pembengkokan untuk pemasangan tetap

min. 5 x diameter kabel

kecepatan pergerakan

maks. 3 m/dtk pada panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²

siklus pembengkokan

> 4 Mio.

**Kabel koneksi**

VDOG040ZDS0005H04STGD040ZDS


Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas

**Koneksi listrik**Kabel: 5 m, PUR, hitam; 4 x 1.5 mm²**Koneksi****Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR

