


E12435



Kabel koneksi

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas	
Aplikasi	aplikasi pengelasan	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	10...36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Output		
Desain kelistrikan	PNP	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Suhu sekitar (bergerak)	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	816.2
Dimensi	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
Material bodi detakan	PUR	
Material mur	seng tuang	
Material penyegel	FKM	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	1 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau

Kabel koneksi

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Keterangan


Keterangan	dengan 2 pemegang label sepanjang 30 mm
Jumlah paket	1 buah

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

**Koneksi listrik**

Kabel: 30 m, PUR, hitam, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, transparan; Penguncian: seng tuang; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

