


E12456



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080VAS0003G08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



Aplikasi

Fitur khusus

Kabel berpelindung

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Kelas perlindungan

III

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...80

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

440

Dimensi

[mm]

26.5 x 15 x 38.5

Material

PVC; PUR

Material bodi detakan

PUR

Material mur

baja tahan karat

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080VAS0003G08

Koneksi listrik


Kabel: 3 m, PVC, oranye, Ø 6.6 mm, berpelindung; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, hitam; Penguncian: baja tahan karat; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi



warna sesuai DIN 47100

Warna core :

BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
WH =	putih
YE =	kuning
screen =	penutup