


E12457



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH120MSS0005H12



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC/DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	1.5

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	326
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	seng tuang, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan
	> 2 Mio.
	ketegangan torsional
	360 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket


ADOAH120MSS0005H12

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
GY/PK =	abu-abu/merah muda
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning
RD/BU =	merah/biru