


Splitter Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas

Bebas dari silikon

ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 60 AC/DC

Beban arus maks. per modul/
slot

[A]

12

Total beban arus maks.

[A]

12; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...70

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

24.6

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

seng tuang

Tipe konektor

M12

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Splitter Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas

Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas