


E12500



Colokan berkabel

SSTGH040ZDSFKG



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Desain	kabel daya, Dengan kode T
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 DC
Total beban arus maks.	[A]	12; (ketika menggunakan konduktor dengan 1,5 mm ²)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...85
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	25.7
Dimensi	[mm]	20 x 20 x 65.5
Material bodi detakan		PA
Material mur		seng tuang
Material penyegel		NBR

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E12500



Colokan berkabel

SSTGH040ZDSFKG

Koneksi listrik

terminal sekrup: 0.75...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 8...10 mm

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang; Segel: NBR; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.4 Nm



Koneksi

