


E12502



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH120ZDS0005H12



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	1.5

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	326
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		seng tuang
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 5 Mio.

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket


ADOGH120ZDS0005H12

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
GY/PK =	abu-abu/merah muda
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning
RD/BU =	merah/biru