


E12509



Kabel jumper dengan soket katup

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Aplikasi	
Aplikasi	NAMUR
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	< 15 DC
Kondisi pengoperasian	
Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 67
Data teknis	
Berat [g]	62.9
Material	TPU; PUR
Material bodi detakan	TPU / PUR
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Aksesori	
Item dikirim	sekrup panel untuk pelabelan
Keterangan	
Keterangan	Untuk penggunaan di zona 0, grup IIB atau IIC, pengguna harus menghindari terjadinya peningkatan muatan listrik statis yang intensif pada soket.
Jumlah paket	1 buah

**Kabel jumper dengan soket katup**

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

**Koneksi listrik**

Kabel: 0.6 m, PVC, biru, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm²

Koneksi**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: TPU / PUR; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L)

