


E12510



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040ZDS0002L04



Aplikasi

Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Desain	Kabel Ethernet, Dengan kode D

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC/DC
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-40...70
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	151.5
Dimensi	[mm]	15 x 15 x 47.3
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		seng tuang, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E12510



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGN040ZDS0002L04

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PVC, hijau, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi



BU =	Warna core :
OG =	biru
WH =	oranye
YE =	putih
	kuning