


Set pemasangan untuk katup manual dan katup bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F10/M8



Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-30...80
--------------	------	----------

Data teknis

Berat	[g]	602.5
Diameter flensa atas	[mm]	102
Tipe flensa kepala ISO		F10
Ekstensi poros		M8
Material	Pelat pemasangan: plastik; komponen logam: baja tahan karat (1.4301/304)	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------