


E12529



Splitter Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	60 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 68
Data teknis		
Berat	[g]	37.1
Material		PUR hitam
Material bodi detakan		PUR, Bebas halogen
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Splitter Y

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, Bebas halogen; Kontak: dilapisi emas



Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, Bebas halogen; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

