


E12531



Kabel koneksi dengan soket

ADOGA030MSS0018E03



Aplikasi

Fitur khusus

Kesesuaian rantai tarik

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 250 AC/DC

Total beban arus maks.

[A]

4; (40° C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...90

Perlindungan

IP 67

Data teknis

Berat

[g]

666

Dimensi

[mm]

14.5 x 14.5 x 42.5

Material

TPU

Material bodi detakan

TPU

Material mur

kuningan, berlapis nikel

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel

min. 10 x diameter kabel

kecepatan pergerakan

maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²

siklus pembengkokan

> 2 Mio.

ketegangan torsional

± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

**Kabel koneksi dengan soket**


ADOGA030MSS0018E03

Koneksi listrik

Kabel: 18 m, PVC, kuning, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm) / AWG 22

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 1/2", lurus; pengkodean: C; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel

**Koneksi**

GN =	Warna core :
RD/BK =	hijau
RD/WH =	merah/hitam
	merah/putih