


Kabel koneksi Y

YDOGS030PLS0005H03



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	8...32 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-20...85
Perlindungan	IP 67; (pasangan konektor terpasang)

Data teknis

Berat	[g]	277.799	
Dimensi	[mm]	24 x 24 x 54	
Material		PA	
Jumlah port kotak splitter		2	
Kesesuaian rantai tarik		ya	
Kesesuaian rantai tarik		radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
		kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
		siklus pembengkokan	> 5 Mio.
		ketegangan torsional	± 180 °/m



Kabel koneksi Y

YDOGS030PLS0005H03

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik - 1-2-3

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - 4-5-6

Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus; Kontak: berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK = Warna core :
 hitam
 BN = coklat
 merah
 RD =