


E12550



Kabel koneksi dengan soket

ADOGS020PLS0002H02



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	8...32 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-20...85
Perlindungan	IP 67; (pasangan konektor terpasang)

Data teknis

Berat [g]	89.5
Material	PA
Material bodi detakan	PA
Kesesuaian rantai tarik	ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel
	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan
	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan
	> 5 Mio.
	ketegangan torsional
	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E12550



Kabel koneksi dengan soket

ADOGS020PLS0002H02

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 2 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus; Bodi cetakan: PA; Kontak: berlapis nikel



Koneksi



BK = Warna core :
BN = hitam
 coklat