


E12555



Kabel koneksi

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	12...24 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...85
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-30...70
Perlindungan	IP 67; (pasangan konektor terpasang)

Data teknis

Berat [g]	81.9
Material bodi detakan	PA

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E12555



Kabel koneksi

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Koneksi listrik

Kabel: 0.5 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 6.4 mm; terpilin; 2 x 0.50 mm² (2 x 0.50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 2 x Konektor DEUTSCH, lurus; Bodi cetakan: PA; Kontak: berlapis nikel



Koneksi

