

E12562



Kabel koneksi Y

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS



| Aplikasi                   |                                                            |                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus               | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik |                                                                                       |
| Bebas dari silikon         | ya                                                         |                                                                                       |
| Data kelistrikan           |                                                            |                                                                                       |
| Tegangan pengoperasian     | [V]                                                        | 8...32 DC                                                                             |
| Kelas perlindungan         |                                                            | III                                                                                   |
| Total beban arus maks.     | [A]                                                        | 4                                                                                     |
| Kondisi pengoperasian      |                                                            |                                                                                       |
| Suhu sekitar               | [°C]                                                       | -40...80                                                                              |
| Suhu sekitar (bergerak)    | [°C]                                                       | -20...80                                                                              |
| Perlindungan               | IP 67; (pasangan konektor terpasang)                       |                                                                                       |
| Data teknis                |                                                            |                                                                                       |
| Berat                      | [g]                                                        | 213.8                                                                                 |
| Material                   | PA; soket: TPU oranye; Segel: FKM                          |                                                                                       |
| Material mur               | kuningan, berlapis nikel                                   |                                                                                       |
| Jumlah port kotak splitter | 2                                                          |                                                                                       |
| Kesesuaian rantai tarik    | ya                                                         |                                                                                       |
| Kesesuaian rantai tarik    | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel        | min. 10 x diameter kabel                                                              |
|                            | kecepatan pergerakan                                       | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
|                            | siklus pembengkokan                                        | > 5 Mio.                                                                              |
|                            | ketegangan torsional                                       | ± 180 °/m                                                                             |



## Kabel koneksi Y

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

## Keterangan

Jumlah paket


1 buah

## Koneksi listrik - Konektor DEUTSCH

Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus



## Koneksi



## Koneksi listrik - soket

Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0.15 mm )

Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

