


Soket berkabel

SDOGS060--AFKCR



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	8...32 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C]	-20...80
Perlindungan	IP 67; (pasangan konektor terpasang)

Data teknis

Berat [g]	15.1
Material	kuningan berlapis nikel; PA

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E12583



Soket berkabel

SDOGS060--AFKCR

Koneksi listrik

6 x 0.5 mm²

Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH (DT-06-6S-CE02)



Koneksi

