


Set pemasangan untuk katup manual dan katup bola

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10



Aplikasi		
Desain		untuk berbagai tipe IND, INE
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-30...80
Data teknis		
Berat	[g]	719
Diameter flensa atas	[mm]	140
Tipe flensa kepala ISO		F14
Ekstensi poros		M10
Material	Pelat pemasangan: plastik; komponen logam: baja tahan karat (1.4301/304)	
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah