


Braket pemasangan

VALVE BRACKET 30-50MM



Aplikasi

Desain

untuk interface mekanis ke aktuator pneumatik VDI / VDE 3845

Data teknis

Berat	[g]	454.5
Jarak lubang untuk braket pemasangan		80 x 30 / 130 x 30 mm
Tinggi poros untuk penggerak katup		30 / 40 / 50 mm
Cocok untuk diameter poros	[mm]	> 38
Material		braket pemasangan: baja tahan karat (1.4404 / 316L); adaptor poros: aluminium

E12628



Braket pemasangan

VALVE BRACKET 30-50MM

Aksesori

Item dikirim

sekrup kepala soket: 1 x M6 x 45, baja tahan karat

sekrup kepala soket: 8 x M5 x 8, baja tahan karat

mur segi enam: 8 x M5, baja tahan karat

Keterangan

Jumlah paket

1 buah