


Braket pemasangan

VALVE BRACKET 20-40MM



Aplikasi

Desain

untuk interface mekanis ke aktuator pneumatik VDI / VDE 3845

Data teknis

Berat	[g]	471.5
Jarak lubang untuk braket pemasangan		80 x 30 / 130 x 30 mm
Tinggi poros untuk penggerak katup		20 / 30 / 40 mm
Cocok untuk diameter poros	[mm]	> 38
Material		braket pemasangan: baja tahan karat (1.4404 / 316L); adaptor poros: aluminium

E12674



Braket pemasangan

VALVE BRACKET 20-40MM

Aksesori

Item dikirim

sekrup kepala soket: 1 x M6 x 60, baja tahan karat

sekrup kepala soket: 8 x M5 x 8, baja tahan karat

mur segi enam: 8 x M5, baja tahan karat

Keterangan

Jumlah paket

1 buah