


Keping target untuk aktuator katup

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Aplikasi

Desain

untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Data teknis

Berat	[g]	81.1
Diameter keping target	[mm]	65.6
Jarak lubang	[mm]	80
Tinggi poros untuk penggerak katup	[mm]	30
Material	keping target: PA 6 hitam; komponen logam: baja tahan karat; Indikator posisi: PA 6 kuning	
Torsi pengencangan	[Nm]	2.5...3

Aksesori

Item dikirim

sekrup kepala setengah bulat: 1 x M6 x 25, baja tahan karat EN ISO 7380-2:2011

E12725



Keping target untuk aktuator katup

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------