


Set pemasangan untuk katup manual dan katup bola

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5



Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-30...80
--------------	------	----------

Data teknis

Berat	[g]	471.7
Diameter flensa atas	[mm]	42
Tipe flensa kepala ISO		F04
Ekstensi poros		M5
Material	komponen logam: baja tahan karat (1.4301/304)	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------