




Kabel koneksi dengan soket

ADOGB050ZDS0002B05



| Aplikasi                |                                                     |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus            | Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik       |                                                                                       |
| Data kelistrikan        |                                                     |                                                                                       |
| Tegangan pengoperasian  | [V]                                                 | < 400 AC/DC                                                                           |
| Kelas perlindungan      |                                                     | II                                                                                    |
| Total beban arus maks.  | [A]                                                 | 5                                                                                     |
| Kondisi pengoperasian   |                                                     |                                                                                       |
| Suhu sekitar            | [°C]                                                | -25...80                                                                              |
| Perlindungan            |                                                     | IP 68                                                                                 |
| Data teknis             |                                                     |                                                                                       |
| Berat                   | [g]                                                 | 187.7                                                                                 |
| Dimensi                 | [mm]                                                | 26 x 26 x 49.9                                                                        |
| Material bodi detakan   |                                                     | PUR                                                                                   |
| Material mur            |                                                     | seng tuang                                                                            |
| Kesesuaian rantai tarik |                                                     | ya                                                                                    |
| Kesesuaian rantai tarik | radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel | min. 7,5 x diameter kabel                                                             |
|                         | kecepatan pergerakan                                | maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk² |
|                         | siklus pembengkokan                                 | > 5 Mio.                                                                              |
| Keterangan              |                                                     |                                                                                       |
| Jumlah paket            | 1 buah                                              |                                                                                       |

# E12772



## Kabel koneksi dengan soket

ADOGB050ZDS0002B05

### Koneksi listrik

Kabel: 2 m, PUR, hitam, Ø 7.3 mm; 5 x 0.75 mm<sup>2</sup>

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 7/8", lurus; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas



### Koneksi

|   |       |
|---|-------|
| 1 | BK    |
| 2 | BU    |
| 3 | YE/GN |
| 4 | BN    |
| 5 | WH    |