


E12774



Soket berkabel

SDOGB050ZDSFKPG



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 400 AC/DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	9
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	48.808
Material bodi detakan		PA; PUR
Material mur		seng tuang, berlapis nikel
Material penyegel		NBR
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

E12774



Soket berkabel

SDOGB050ZDSFKPG

Koneksi listrik

terminal sekrup: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 7...13 mm; AWG 16

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 7/8", lurus; Bodi cetakan: PA; PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Segel: NBR; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

