


Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0002K04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC541

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	88.8
Dimensi	[mm]	28 x 15 x 38
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan



Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0002K04

Koneksi listrikKabel: 2 m, PUR, hitam, Ø 4.8 mm, berpelindung; 4 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)**Koneksi listrik - soket**

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung

**Koneksi**

	Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih