


E12071



Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0020B19

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
Kelas perlindungan		II
Beban arus maks. per modul/ slot	[A]	4
Total beban arus maks.	[A]	12

Output

Desain kelistrikan	PNP
--------------------	-----


Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-15...80
Perlindungan		IP 67



Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0020B19

Data teknis		
Material	TPU	
Material bodi detakan	TPU	
Jumlah port kotak splitter	8	
Tipe konektor	M12	
Elemen display/pengoperasian		
Display	status peralihan	16 x LED, kuning
	operasi	1 x LED, hijau
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 20 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm ² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm ² (127 x Ø 0.1 mm)		
Koneksi listrik - slot		
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm		
		

Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0020B19

Koneksi



Warna core :

BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GN =	hijau
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
RD =	merah
VT =	ungu
WH =	putih
YE =	kuning

E12071

Kotak splitter

ZDO8H05HMSS0020B19

