


Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0010K05

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC546

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
--------------	--

Bebas dari silikon	ya
--------------------	----

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------------	-----	-------------------

Kelas perlindungan		III
--------------------	--	-----

Total beban arus maks.	[A]	4
------------------------	-----	---

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Berat	[g]	439.4
-------	-----	-------

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 46.5
---------	------	----------------

Material		PUR
----------	--	-----

Material bodi detakan		PUR
-----------------------	--	-----

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Kesesuaian rantai tarik		ya
-------------------------	--	----

Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 15 x diameter kabel
	radius pembengkokan untuk pemasangan tetap	min. 8 x diameter kabel hanya sekali



Kabel koneksi dengan soket

ADOGH050MSS0010K05

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; 5 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.0...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 GY = abu-abu
 WH = putih