


E12215



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGA050MSS0006C04



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan	II
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...90
Perlindungan	IP 68

Data teknis

Berat [g]	378.8
Dimensi [mm]	38 x 15 x 31
Material	casing: TPU hitam
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan	Resistor pemutus CAN bus (120 Ω) diintegrasikan pada konektor M12.
Jumlah paket	1 buah

E12215



Kabel koneksi dengan colokan


ASTGA050MSS0006C04

Koneksi listrik


Kabel: 6 m, PVC, Bebas halogen, ungu, Ø 6.7 mm, berpelindung; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



Warna core :
BK = hitam
BU = biru
RD = merah
WH = putih
screen = penutup