


E12260



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0010H08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi.
Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	2; (...40 °C)

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...80
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	613
Dimensi [mm]	28 x 15 x 38
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH080MSS0010H08

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

warna sesuai DIN EN 60947-5-2

Warna core :

BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
GY =	abu-abu
PK =	merah muda
OG =	oranye
VT =	ungu
WH =	putih