


E12282



Kabel koneksi dengan soket

ADOAA030MSS0002H03



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
--------------	--

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	89.8
Dimensi	[mm]	26 x 14.5 x 38.5
Material		TPU hitam
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel	min. 10 x diameter kabel
	kecepatan pergerakan	maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk ²
	siklus pembengkokan	> 2 Mio.
	ketegangan torsional	± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------



Kabel koneksi dengan soket

ADOAA030MSS0002H03

Koneksi listrik


Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x 1/2", bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi



BN = Warna core :
BU = coklat
GN/YE = biru
 hijau/kuning