


E12315



Resistor pemutus untuk PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Total beban arus maks. [A]	4; (...40 °C)
----------------------------	---------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...85
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	9.9
Dimensi [mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
Material	PUR
Material bodi detakan	PUR
Material mur	kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E12315



Resistor pemutus untuk PROFIBUS DP

ProfiBus Terminat. Resistor

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: B; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6 Nm



Koneksi

