

Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0050G04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan	III
Total beban arus maks. [A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-25...100
Perlindungan	IP 67

Data teknis

Berat [g]	2577
Dimensi [mm]	26.5 x 15 x 38.5
Material	PVC
Material bodi detakan	PVC
Material mur	baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

E12325



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0050G04

Koneksi listrik

Kabel: 50 m, PVC, oranye, Ø 5.3 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm²

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih