


E12340



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010C04



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik	
Bebas dari silikon	ya	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Catatan tentang suhu sekitar		21 hari: ...120
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	512.7
Dimensi	[mm]	28 x 15 x 38
Material		TPU
Material bodi detakan		TPU
Material mur		seng tuang
Kesesuaian rantai tarik		ya
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan	min. 10 x diameter kabel
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	

E12340



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040MSS0010C04

Koneksi listrik

Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



BK =	Warna core :
BN =	hitam
BU =	coklat
WH =	biru
	putih