


E12346



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGA050MSS01,5C04

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
Perlindungan		IP 68

Data teknis

Berat	[g]	127.4
Dimensi	[mm]	38 x 15 x 31
Material		casing: TPU hitam
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Keterangan

Keterangan	Resistor pemutus CAN bus (120 Ω) diintegrasikan pada konektor M12.
Jumlah paket	1 buah



Kabel koneksi dengan colokan


ASTGA050MSS01,5C04

Koneksi listrik


Kabel: 1.5 m, PVC, ungu, Ø 6.7 mm, berpelindung; 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung



Koneksi



Warna core :
BK = hitam
BU = biru
RD = merah
WH = putih
screen = penutup