


# E12352



## Kabel koneksi dengan soket

ADOAH050MSS0010K05

Produk tidak tersedia - entri arsip



### Aplikasi

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fitur khusus       | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung |
| Bebas dari silikon | ya                                                           |

### Data kelistrikan

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Kelas perlindungan         | III               |
| Total beban arus maks. [A] | 4                 |

### Kondisi pengoperasian

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
| Perlindungan      | IP 67    |

### Data teknis

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Berat [g]             | 444.6            |
| Dimensi [mm]          | 28 x 15 x 38     |
| Material              | PUR              |
| Material bodi detakan | PUR              |
| Material mur          | baja tahan karat |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|



## Kabel koneksi dengan soket


ADOAH050MSS0010K05

### Koneksi listrik


Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 5.3 mm, berpelindung; 5 x 0.25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0.15 mm )

### Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: baja tahan karat; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.0...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung



### Koneksi



|      |              |
|------|--------------|
|      | Warna core : |
| BK = | hitam        |
| BN = | coklat       |
| BU = | biru         |
| GY = | abu-abu      |
| WH = | putih        |