


E12359



Kabel massal

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-40...90

Suhu sekitar (bergerak) [°C]

-25...90

Data teknis

Berat [g]

2990

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel

min. 10 x diameter kabel

kecepatan pergerakan

maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²

siklus pembengkokan

> 2 Mio.

ketegangan torsional

± 180 °/m

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 100 m, PUR, Bebas halogen, oranye, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)