


# E12385



## Kabel massal

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



### Aplikasi

Fitur khusus

Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik

### Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]

-40...90

Suhu sekitar (bergerak) [°C]

-25...90

### Data teknis

Berat [g]

3025

Kesesuaian rantai tarik

ya

Kesesuaian rantai tarik

radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel

min. 10 x diameter kabel

kecepatan pergerakan

maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk<sup>2</sup>

siklus pembengkokan

> 2 Mio.

ketegangan torsional

± 180 °/m

### Keterangan

Jumlah paket

1 buah

### Koneksi listrik

Kabel: 100 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )