


Keping target untuk aktuator katup

PUCK/IIND/BL/53/8

penghentian produk

Produk alternatif: E12517 + E12526

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Data teknis

Berat	[g]	45.6
Diameter keping target	[mm]	53
Jarak lubang	[mm]	80
Tinggi poros untuk penggerak katup	[mm]	20
Jumlah kemungkinan posisi tanda peralihan		8
Material	keping target: PA 6 biru; sekrup: baja tahan karat (1.4302)	

Aksesoris

Item dikirim	sekrup kepala soket: 1 x M6 x 16, dengan washer
	sekrup countersunk: 2 x M5
	indikasi arah: 2, putih
	indikasi arah: 2, biru
	Penutup: 1, putih
	colokan penutup: 4, biru

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------