


Colokan adaptor

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 600 AC/DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...100

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Berat

[g]

63.503

Ulir pemasangan

1/2" NPT

Material

baja tahan karat dianodisasi

Material bodi detakan

baja tahan karat, dianodisasi

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E18056



Colokan adaptor


RSTGB050VAS00.3-05

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PVC; 5 x 1.5 mm² / AWG 16

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat, dianodisasi; Kontak: dilapisi emas



Koneksi

1	WH
2	RD
3	BN/YE
4	OG
5	BK

GN =
GN/YE =
RD =
OG =
WH =

Warna core :
hijau
hijau/kuning
merah
oranye
putih