


Kabel jumper dengan soket katup

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC
Pelindung tegangan berlebih		ya; (VDR)
Total beban arus maks.	[A]	3

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...80
Perlindungan		IP 65

Data teknis

Berat	[g]	50.802
Material		PUR
Material bodi detakan		PUR
Material mur		kuningan, berlapis nikel

Elemen display/pengoperasian

Display	operasi	1 x LED, kuning
---------	---------	-----------------

Aksesori

Item dikirim	sekrup
	panel untuk pelabelan

Kabel jumper dengan soket katup

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Keterangan

Jumlah paket


1 buah

Koneksi listrik

Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, abu-abu, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm



Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x katup tipe C DIN, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: kuningan berlapis nikel;
Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm

