


E18160



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0075E04



Aplikasi

Fitur khusus

Kontak berlapis emas

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian

[V]

< 300 AC/DC

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...105

Perlindungan

IP 68

Data teknis

Berat

[g]

2685.265

Dimensi

[mm]

31 x 14.5 x 31

Material

PVC

Material bodi detakan

PVC

Material mur

baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)

Keterangan

Jumlah paket

1 buah

E18160



Kabel koneksi dengan soket

ADOAH040VAS0075E04

Koneksi listrik

Kabel: 75 m, PVC, abu-abu; 4 x 0.34 mm² / AWG 22

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Kontak: dilapisi emas



Koneksi



5: tidak digunakan
Warna core :
BK = hitam
BN = coklat
BU = biru
WH = putih