

E20404




Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH040MSS0005B04

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: EVC076

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-25...90
--------------	------	----------

Perlindungan		IP 67
--------------	--	-------

Data teknis

Dimensi	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Material		TPU
----------	--	-----

Material bodi detakan		TPU
-----------------------	--	-----

Material mur		kuningan, berlapis nikel
--------------	--	--------------------------

Keterangan

Jumlah paket		1 buah
--------------	--	--------

E20404



Kabel koneksi dengan colokan

ASTGH040MSS0005B04

Koneksi listrik

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; sangat fleksibel; 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel



Koneksi

1	BN
3	BU
4	BK

BK = Warna core :
BN = hitam
BU = coklat
 biru