


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4/0,22M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

41.5

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

4

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

220

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Susunan fiber



E20412



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4/0,22M

Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah