


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6/0,29M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

36.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

25

Panjang total

[mm]

290; (+20 mm)



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6/0,29M

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah