


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-E6/1,5m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20290

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OIF

OIF

Jangkauan fiber optik [mm] 36

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian lurus

Diameter kepala pendeteksian [mm] 6

Panjang total [mm] 1500

Radius pembengkokan min. [mm] 30

Material Adaptor: PA

Material fiber kaca

E20439



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-E6/1,5m

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah